

## Gasket Code Technology eingestellt

## TechInfo 25

### Gasket Code Technology - Funktionsweise

Die Gasket Code Technology ermöglicht eine Identifikation des Produktes und des Fertigungszeitraum mithilfe eines Laborverfahrens. Dabei ist es nicht notwendig, die auf der Dichtungsplatte aufgedruckte Chargennummer zu kennen. Dadurch können auch kleinste Dichtungsabschnitte, selbst nach Jahren im Einsatz, erkannt werden. Folgende Produkte werden derzeit mit der Gasket Code Technology ausgerüstet:

- ▶ novapress® 850
- ▶ novapress® 880
- ▶ novaone® BLUE

### Praxisnutzen vs. Aufwand

Diese revolutionäre Technologie wurde im Jahr 2018 eingeführt.

Die dafür erforderliche lückenlose Analyse jeder einzelnen Produktionscharge und die Pflege der Datenbank stellen einen erheblichen Kostenaufwand dar, der durch die Resonanz des Marktes nicht gerechtfertigt wird.

### Einstellung der Gasket Code Technology

Frenzelit möchte den Markt mit einer maximal effizienten Fertigung bedienen. Daher wird aus den o.g. Gründen die Gasket Code Technology daher mit Wirksamkeit zum 01.01.2026 eingestellt. Alle bis dahin ausgelieferten Produkte können selbstverständlich im Frenzelit-Labor ausgewertet werden.

Bei anwendungstechnischen Fragen unterstützen wir Sie gerne:

[application@frenzelit.com](mailto:application@frenzelit.com)

Status: November 2025